

# Källsortera med Omberg™

Kompleta källsorteringsstationer




Den här broschyren visar kompletta källsorteringsstationer med kärlskåpet Omberg™. Stationerna är sorterade utifrån antalet hushåll och är kompletta med bland annat:

- Förminskningar
- Fraktionsdekaler
- Ramper




## ca 5-15 hushåll

Art.nr. 5890-10KXXX och 5890-10EXXX. För ca 500-1300 liter avfall/vecka



Kompakt (K) – Inkast från två sidor. 2 st skåp á 3 enheter, 621 x 160 cm




Enkel (E) – inkast från en sida. 2 st skåp á 4 enheter, 830 x 160 cm

### Fraktion, volym och hämtningsintervall


	Hushålls- avfall	Matavfall	Pappers- förpackn.	Plast- förpackn.	Tidningar	Metall- förpackn.	Färgat glas	Ofärgat glas
Behållarvolym [liter]	1x660	1x140	1x660	1x660	1x370-660	1x190-370	1x190-370	1x190-370
Hämtintervall [veckor mellan hämtning]	1-5	1-2	2-4	4-7	3-10	8-26	8-26	18-52

## ca 10-20 hushåll

Art.nr. 5890-15KXXX och 5890-15EXXX. För ca 900-1800 liter avfall/vecka



Kompakt (K) – Inkast från två sidor. 1 st skåp á 4 enheter, 1 st skåp á 3 enheter.  
725 x 160 cm




Enkel (E) – inkast från en sida. 3 st skåp á 30  
931 x 160 cm

### Fraktion, volym och hämtningsintervall


	Hushålls- avfall	Matavfall	Pappers- förpackn.	Plast- förpackn.	Tidningar	Metall- förpackn.	Färgat glas	Ofärgat glas
Behållarvolym [liter]	1x660	2x140	1x660	1x660	1x370-660	1x190-370	1x190-370	1x190-370
Hämtintervall [veckor mellan hämtning]	1-2	1-2	1-3	2-5	2-6	4-16	4-16	8-26

## ca 15-25 hushåll

Art.nr. 5890-20KXXX och 5890-20EXXX. För ca 1300-2300 liter avfall/vecka



Kompakt (K) – inkast från två sidor. 2 st skåp á 4 enheter, 830 x 160 cm




Enkel (E) – inkast från en sida. 2 st skåp á 4 enheter, 1 st skåp á 2 enheter  
1036 x 160 cm

### Fraktion, volym och hämtningsintervall


	Hushålls-avfall	Matavfall	Pappers-förpackn.	Plast-förpackn.	Tidningar	Metall-förpackn.	Färgat glas	Ofärgat glas
Behållarvolym [liter]	2x370-660	2x140	1x660	1x660	1x370-660	1x190-370	1x190-370	1x190-370
Hämtintervall [veckor mellan hämtning]	1-2	1	1	2	1-3	5-10	5-10	10-20

## ca 20-30 hushåll

Art.nr. 5890-25KXXX och 5890-25EXXX. För ca 1800-2500 liter avfall/vecka



Kompakt (K) – inkast från två sidor. 2 st skåp á 4 enheter, 830 x 160 cm




Enkel (E) – inkast från en sida. 2 st skåp á 4 enheter, 1 st skåp á 3 enheter  
1140 x 160 cm

### Fraktion, volym och hämtningsintervall


	Hushålls-avfall	Matavfall	Pappers-förpackn.	Plast-förpackn.	Tidningar	Metall-förpackn.	Färgat glas	Ofärgat glas
Behållarvolym [liter]	2st 660	3st 140	1st 660	1st 660	1st 660	1st 190-370	1st 190-370	1st 190-370
Hämtintervall [veckor mellan hämtning]	1-2	1-2	1-2	1-2	1-4	2-5	2-5	2-8

## ca 25-40 hushåll

Art.nr. 5890-30. För ca 2200-3400 liter avfall/vecka



Kompakt (K) – inkast från två sidor. 3 st skåp á 3 enheter  
931 x 160 cm



Enkel (E) – inkast från en sida. 3 st skåp á 4 enheter  
1244 x 160 cm

### Fraktion, volym och hämtningsintervall

	Hushålls- avfall	Matavfall	Pappers- förpackn.	Plast- förpackn.	Tidningar	Metall- förpackn.	Färgat glas	Ofärgat glas
Behållarvolym [liter]	2x660	3x140	2x660	1x660	1x370-660	1x190-370	1x190-370	1x190-370
Hämtintervall [veckor mellan hämtning]	1	1	1-2	1-2	1-2	3-7	3-7	6-15

## Få ut ännu mer av din avfallsstation

El-avfall innehåller ämnen som är farliga för miljön om de inte tas om hand på rätt sätt. Genom att göra insamlingen lättillgänglig ges en bra service till de boende och ökar chansen att detta viktiga avfall omhändertas på rätt sätt.



Sorteringsset 303-0202. Komigång-paket med sorteringshjälp, motiverande budskap och praktiskt hjälpmedel. 3 kassar för 9 fraktioner.

Ökad källsortering ger mindre hushållsavfall vilket ger lägre kostnader.

Behållare för ljuskällor och batterier  
7760-03. Monteras enkelt på sidan av kärlskåpet eller på en stolpe.



Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.  
Senaste informationen finns alltid på [www.sansac.se](http://www.sansac.se)  
San Sac reserverar sig mot tryckfel. Stationerna är en vägledning.  
Lokala variationer av avfallsmängder kan förekomma

San Sac AB  
Box 423  
581 04 LINKÖPING  
Telefon 013-13 04 20  
[www.sansac.se](http://www.sansac.se)  
[info@sansac.se](mailto:info@sansac.se)

