

2- och 4-hjuliga plastkärl för insamling av avfall

CITYBAC® KÄRL FÖR SAN SACS SORTIMENT AV KÄRLSKÅP

Nedan framgår vilka kärl i sortimentet Citybac® som passar till kärlskåpen Hannäs, Taberg och Katrineholm. Vår rekommendation är att alltid välja ett kärl utan lock om det ska placeras i ett kärlskåp för att få bästa funktion.



| Volym kärl (liter) | 140 | 190 | 240 | 370 | 400 | 660 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Hannäs 2690-XX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Utan lock | ✗ | ✗ |
| Hannäs 2691-XX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Utan lock | ✓ Utan lock |
| Katrineholm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Utan lock | ✓ Utan lock |
| Kärlskåp Taberg 2x140 liter | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kärlskåp Taberg 2x240 liter | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |